



Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe Ø 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 4m



Beställningsdata

Ordernummer	080240 4
GTIN	7391390108173
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang med god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 till +60 °C. Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetsstålkoppling eSafe Ø 8×12 mm 4 m ISO B.

leveransinnehåll:

Inklusive **säkerhets**-snabbkoppling av stål nr 080285 och stål nippel nr 080290.

Teknisk beskrivning

Maximalt arbetstryck	10 bar
Färg	blå
Anslutning snabbkoppling	1/4 tum
Effektiv slanglängd	4 m
Anslutning slangnippel	1/4 tum
Material	PU-spiralslang
utvändig slang-Ø	12 mm
Invändig slang-Ø	8 mm
Max. sprängtryck	35 bar

Produktslag

Slang

TillbehörSäkerhetskopplingutvändiga gängor Utvändig
anslutningsgänga 1/4 tum

080285 1/4

Nippel med utvändig gänga Sats i 5 delar Utvändig
anslutningsgänga 1/4 tum

080290 1/4