

**Garant****Högeffektiv fasfräs 45°, Cylindriskt skaft, Ø D: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	216460 2
GTIN	4045197482143
Artikelklass	210

**Beskrivning****Användningsdata:**

För effektiv bearbetning av mycket små fasningar. För fasning framåt och bakåt med hög hastighet.

**Fasning bakåt möjlig från strl. 6.**

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd $L_1$	20 mm
Skrivsats förvändskär	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Skaftdiameter $D_s$ h6	10 mm
totallängd $L_{tot}$	80 mm
Passande vändskär	SC.. 05T104
max. avfasningsdiameter $D_{max}$	8,5 mm
Antal skär Z	1
Ø D	2 mm
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Inställningsvinkel $\kappa$	45 grad
Invändig	ja

Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

---

## Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Vändskärsskruvsats 10 delar	219828
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP