

Garant**SCLT 05T104, HU7810, Typ: ALU**

Beställningsdata

Ordernummer	216465 ALU
GTIN	4045197552785
Artikelklass	21A

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,08 – 0,18 mm
Typ	ALU
Hörnradie	0,4 mm
skärtjocklek E	1,98 mm
ISO-kod vändskär	SCLT 05T104
Sort	HU7810
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1000 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	700 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	400 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		