

Garant**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Ø D: 8mm**

Beställningsdata

Ordernummer	216100 8
GTIN	4045197133458
Artikelklass	210

Beskrivning

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	80 mm
Skruvsats förvändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Utkragningslängd L_1	17 mm
Passande vändskär	SD.. 090308
max. avfasningsdiameter D_{max}	20,2 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
Antal skär Z	1
Ø D	8 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Inställningsvinkel κ	45 grad
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats10 delar	219805
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP