

Garant**HM-fräs, TiAlN, Ø e8 DC: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202720 16
GTIN	4045197117953
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelt avbackad släppningsvinkel.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	16 mm
Skaftform	HB
Friställningsdiameter D ₁	15,8 mm
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,18 mm
Tandantal Z	4
Utkragningslängd L ₁ inkl. friställning	45 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
totallängd L	93 mm
Skärlängd L _c	35 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Tolerans nom.-Ø	e8
Spiralvinkel	30 grad

Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	H
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	280 m/min	N
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	60 m/min	M
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		