

**Garant****APGT 1003 PDTR, HB 7805, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	215944 ALU
GTIN	4045197658210
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.

För  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

plattans tjocklek: 3,18 mm

Matning  $f_z$  per tand: 0,12 mm

**Teknisk beskrivning**

Typ	ALU
Matning $f_z$ per tand	0,12 mm
ISO-kod vändskär	APGT 1003 PDTR
Sort	HB 7805
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,18 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning