

**Garant****Fasfräs 45°, med gänga, Ø D: 8mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	216102 8
GTIN	4045197469908
Artikelklass	210

## Beskrivning

**OBS!:**GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

## Teknisk beskrivning

Fästgänga M	M6
Skruvsats förvändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
total längd $L_{tot}$	23 mm
Utkragningslängd $L_1$	14 mm
max. avfasningsdiameter $D_{max}$	20,2 mm
Skär-Ø $D_c$	8 mm
Ø $D_1$ h6	6,5 mm
Min. inkörningsdiameter $D_{min}$	20,4 mm
Passande vändskär	SD.. 090308
Ø $D_2$	9,75 mm
Antal skär Z	1

Skafutförande	med gänga
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

---

## Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219805
Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP