



Blåspistol, plastmed fast monterat rör, Längd utblåsrör: 90mm



Beställningsdata

Ordernummer	080250 90
GTIN	2050000970252
Artikelklass	08A

Beskrivning

Utförande:

Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.

Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

leveransinnehåll:

Inklusive insticksnippel av stål nr 080290 storlek 1/4.

OBS!:

CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell Ø 7,6 mm, Euro-profil) och är kompatibel med alla etablerade system.

Teknisk beskrivning

Längd utblåsrör	90 mm
genomflöde	500 l/min
Produktslag	Pistol

Tillbehör

Skyddsplåt, transparent, för blåspistol Utvändig Ø 100 mm	080256 100
Rör- och ljuddämparmunstyckssats	080257
Magnethållarsats serie 208	080261
Nippel med utvändig gängaSats i 5 delar Utvändig anslutningsgänga 1/4 tum	080290 1/4