

Garant**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	216550 1
GTIN	4045197685506
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **använd med 211750 strl. 1,2** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	260982 HB725-1
max. avfasningsdiameter D_{max}	16 mm
Vändskärsskruv	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
total längd L_{tot}	70 mm
Utkragningslängd L_1	20 mm
Skaftdiameter D_s h6	12 mm
Antal skär Z	1
Ø D	1,2 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel framåt	90 grad
Inställningsvinkel κ	45 grad
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil
8IP

674252 8IP

Spännskruv Typ 1

219795 1

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2
Nm

211750 1,2