

Garant**APMT 100305 TR, HB7635, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	215920 INOX
GTIN	4045197303240
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

OBS!:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.

För $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Matning f_z per tand	0,12 mm
Hörnradie	0,5 mm
ISO-kod vändskär	APMT 100305 TR
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,5 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	600 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		