

Garant**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Ø D: 17,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	216100 17,5
GTIN	4045197429490
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SD.. 090308
Skruvsats förvändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
totallängd L_{tot}	110 mm
Skaftdiameter D_s h6	16 mm
max. avfasningsdiameter D_{max}	29,8 mm
Utkragningslängd L_1	25 mm
Antal skär Z	3
Ø D	17,5 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Inställningsvinkel κ	45 grad
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar

219804

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm

211750 3,8

Vändskärsskruvsats10 delar

219805

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP

674252 15IP