

**Garant****APMT 100308 TR, HB7635, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	215922 INOX
GTIN	4045197601797
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.

För  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 4,8$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,12 mm
Typ	INOX
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	APMT 100308 TR
Sort	HB7635
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,5 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	mindre lämplig	700 m/min	N
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	600 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		