

Garant**Fasfräs 45°, weldon-skaft, Typ: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	216550 6
GTIN	4045197685513
Artikelklass	210

Beskrivning**OBS!:**

GARANT momentskruvmejsel TQ nr **använd med 211750 strl. 1,2** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Passande vändskär	260982 HB725-1
max. avfasningsdiameter D_{max}	21 mm
Utkragningslängd L_1	35 mm
totallängd L_{tot}	90 mm
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Antal skär Z	2
Ø D	6,2 mm
Skaftutförande	weldon-skaft
Fasningsvinkel framåt	90 grad
Inställningsvinkel κ	45 grad
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm

211750 1,2

Spännskruv Typ 1

219795 1

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP

674252 8IP