

**ZDET 16M550 FR-721, GH1, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	220830 ALU
GTIN	4059782500693
Artikelklass	28E

Beskrivning**Rekommendation:**

Byt även skruvarna i samband med byte av vändskär. Reservskruvar levereras med vändskären.

OBS!:

f_z för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
f_z för förberedande finbearbetning a_p 3 mm	0,05 - 0,15 mm
f_z för grovfräsning upp till $a_{p\max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
f_z för finfräsning a_p 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Hörnradie	5 mm
Vändskärstjocklek S	5 mm
ISO-kod vändskär	ZDET 16M550 FR-721
Sort	GH1

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1640 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1095 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		