



## Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetskoppling av stål eSafe Ø 8×12 mm, Effektiv slanglängd: 6m



### Beställningsdata

Ordernummer	080240 6
GTIN	7391390134356
Artikelklass	08A

### Beskrivning

#### Utförande:

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang med god fjäderåterföringsstyrka. Temperaturbeständig från -20 till +60 °C. Polyuretanspiralslang 1/4 tum med säkerhetsstålkoppling eSafe Ø 8×12 mm 6 m ISO B.

#### leveransinnehåll:

Inklusive **säkerhets**-snabbkoppling av stål nr 080285 och stål nippel nr 080290.

### Teknisk beskrivning

Anslutning snabbkoppling	1/4 tum
Effektiv slanglängd	6 m
Material	PU-spiralslang
Maximalt arbetstryck	10 bar
utvändig slang-Ø	12 mm
Anslutning slangnippel	1/4 tum
Färg	blå
Invändig slang-Ø	8 mm
Max. sprängtryck	35 bar

Produktslag

Slang

---

**Tillbehör**

Nippel med utvändig gänga Sats i 5 delar Utvändig  
anslutningsgänga 1/4 tum

080290 1/4

Säkerhetskoppling utvändiga gängor Utvändig  
anslutningsgänga 1/4 tum

080285 1/4