

**Fast u-nyckel isolerad, nyckelvidd: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613333 14
GTIN	4067263070092
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmidra, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201**.

**Material:**

Krom-vanadinstål.

**Teknisk beskrivning**

Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
nyckelvidd	14 mm
nyckellängd L	150 mm
Käftjocklek $h_{max}$	10,4 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnycklar