



Fast u-nyckel isolerad, nyckelvidd: 24mm



Beställningsdata

Ordernummer	613333 24
GTIN	4067263080121
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidda, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201**.

Material:

Krom-vanadinstål.

Teknisk beskrivning

Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Käfttjocklek h_{max}	13,4 mm
nyckellängd L	230 mm
nyckelvidd	24 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnycklar