



## Fast u-nyckel isolerad, nyckelvidd: 13mm



### Beställningsdata

Ordernummer	613333 13
GTIN	4067263070085
Artikelklass	62A

### Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmidra, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201**.

**Material:**

Krom-vanadinstål.

### Teknisk beskrivning

Käfttjocklek $h_{max}$	10,3 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
nyckelvidd	13 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	140 mm
Produktslag	Skruvnycklar