



Fast u-nyckel isolerad, nyckelvidd: 30mm



Beställningsdata

Ordernummer	613333 30
GTIN	4067263080145
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201**.

Material:

Krom-vanadinstål.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	30 mm
Käfttjocklek h_{max}	14,5 mm
Nyckelvidder	metrisk
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
nyckellängd L	284 mm
Produktslag	Skruvnycklar