



## Fast u-nyckel isolerad, nyckelvidd: 27mm



### Beställningsdata

Ordernummer	613333 27
GTIN	4067263080138
Artikelklass	62A

### Beskrivning

**Utförande:**

Sänksmidra, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201**.

**Material:**

Krom-vanadinstål.

### Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Käfttjocklek $h_{max}$	14 mm
nyckelvidd	27 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
nyckellängd L	249 mm
Produktslag	Skruvnycklar