



Fast u-nyckel isolerad, nyckelvidd: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	613333 10
GTIN	4067263070061
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201**.

Material:

Krom-vanadinstål.

Teknisk beskrivning

Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
nyckellängd L	110 mm
nyckelvidd	10 mm
Käfttjocklek h_{max}	8,1 mm
Nyckelvidder	metrisk
Produktslag	Skruvnycklar