



Fast u-nyckel isolerad, nyckelvidd: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	613333 8
GTIN	4067263070054
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmidra, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201**.

Material:

Krom-vanadinstål.

Teknisk beskrivning

Käfttjocklek h_{max}	7,6 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	99,5 mm
nyckelvidd	8 mm
Produktslag	Skruvnycklar