


**ZDET 16M525 FR-721, GH1, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	220822 ALU
GTIN	4059782503182
Artikelklass	28E

**Beskrivning****Rekommendation:**

Byt även skruvarna i samband med byte av vändskär. Reservskruvar levereras med vändskären.

**OBS!:**

$f_z$  för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Typ	ALU
$f_z$ för grovfräsning upp till $a_{p,max}$ 16 mm	0,12 - 0,25 mm
$f_z$ för förberedande finbearbetning $a_p$ 3 mm	0,05 - 0,15 mm
$f_z$ för finfräsning $a_p$ 1 mm	0,02 - 0,1 mm
Hörnradie	2,5 mm
Vändskärstjocklek S	5 mm
ISO-kod vändskär	ZDET 16M525 FR-721
Sort	GH1

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	1640 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1370 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	1095 m/min	N
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	mindre lämplig		