

Garant**RDMW 12T3 MOTN, HB7505, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212275 HART
GTIN	4045197302526
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	RDMW 12T3 MOTN
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7505
Matning f_z per tand	0,16 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	275 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	275 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	250 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	125 m/min	P
Stål < 55 HRC	lämplig	155 m/min	H
Stål < 60 HRC	lämplig	140 m/min	H
Stål < 67 HRC	mindre lämplig	110 m/min	H
GG(G)	lämplig	240 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		