



Sexkantshylsa, 3/8 tum isolerad, nyckelvidd: 8mm



Beställningsdata

Ordernummer	637687 8
GTIN	4067263069980
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Med plastisolering **upp till 1000 V** enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

OBS!:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast **isolerade** verktyg (nr 637681 – 637689) kombineras med varandra.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	8 mm
Längd	45 mm
Ø utgångssidan	17 mm
fyrkantfäste	3/8 tum
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Yta	plastisolerad
med AS-drive-profil	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats

