



## Sexkantshylsa, 3/8 tum isolerad, nyckelvidd: 13mm



### Beställningsdata

Ordernummer	637687 13
GTIN	4067263080428
Artikelklass	62A

### Beskrivning

#### Utförande:

Med plastisolering **upp till 1000 V** enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

#### Norm:

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### OBS!:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast **isolerade** verktyg (nr 637681 – 637689) kombineras med varandra.

### Teknisk beskrivning

Längd	45 mm
Ø utgångssidan	23,5 mm
nyckelvidd	13 mm
fyrkantfäste	3/8 tum
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Yta	plastisolerad
med AS-drive-profil	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats

