



## Permanent magnetgeringshållare, Ferrit



### Beställningsdata

Ordernummer	085966
GTIN	2050000965388
Artikelklass	08Q

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla sidoytor inklusive prismor är magnetiska. **Prismaytorna är lämpliga för runt material.** Temperaturbeständiga upp till högst 200 °C.

#### Användningsdata:

Ger fast stöd med hög vidhäftningskraft för runda komponenter (rördiameter upp till 76 mm) i olika vinkellägen.

### Teknisk beskrivning

Tjocklek	43 mm
maximal nominell hållkraft	680 N
maximal rördiameter	76 mm
maximal temperaturbeständighet	200 °C
vikt	1,65 kg
Längd	184 mm
höjd	45 mm
förinställd vinkel	45 grad

Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Magnetgeringshållare