



Teleskop-kombistege, 4 delar, Antal stegpinnar: 4X6



Beställningsdata

Ordernummer	966111 4X6
GTIN	4003866413850
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Multifunktionell enkelstege, trappstege och stege för trappuppställning i en och samma produkt. På alla varianter kan arbetshöjden ställas in via stegpinnavståndet 280 mm. Förbindning mellan stegpinnar och balkar genom höghållfast kvalitetsflänsning. Kompakta transportmått, kan skjutas ihop för att spara utrymme. Praktisk säkerhetslamelled av aluminium som snäpper i läge automatiskt. Säker höjdjustering med fyra draghandtag av pressgjuten aluminium. Med utfällbara konsoler för användning som anliggningsstege enligt EN 131-1 (inte för storlek 4 x 3). Konsoler kan fällas in för transport, eller vid användning som trappstege för att spara utrymme.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

vikt	22 kg
längd hopfäld	1,86 m
stegens arbetshöjd ca	4,4 m

djup hopfälld	0,21 m
Steg utförande	Stegpinne
stegens arbetshöjd ca	7,1 m
bredd hopfälld	0,78 m
steglängd utkörd	6,4 m
antal steg	4x6
Norm	DIN EN 131-2
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Kombistege