

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Finisher, Innehåll (ml resp. l): 200****Beställningsdata**

Ordernummer	088004 200
GTIN	4067263120537
Artikelklass	01L

**Beskrivning****Utförande:**

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.

**Avfettningsmedlet och Finisher** för snabbt dagligt avlägsnande av bearbetnings- och korrosionsskyddsoljor, lätta vaxer, emulsioner, limrester och andra föroreningar. Uppfyller högsta renhetskrav, särskilt före lackering, beläggning och limning. Drastisk minskning av VOC jämfört med konventionella lösningsmedel. Plastfat 200 liter.

Finisher är lämpligt som alternativ för lösningsmedel, kallrengöringsmedel eller thinner. De ingående korrosionsinhibitorerna ger ett temporärt korrosionsskydd. Jämfört med vanliga vattenbaserade rengöringsmedel sker en snabb avdunstning.

- **Ej märkningspliktigt.**
- **Kan användas manuellt.**
- **Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.**

**Teknisk beskrivning**

Densitet	0,99 g/cm <sup>3</sup>
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Flampunkt	38 °C

pH-värde	11,4
Form	flytande
Utförande	Fat
Innehåll	200 l
Färg	transparent
Kokpunkt	80 °C
lagringstemperatur	2 - 35 °C
Serie	GreenPlus
Produktslag	Universalrengöringsmedel