



Sexkantskruvdragarhylsa 3/8 tum isolerad, sexkant: 5mm



Beställningsdata

Ordernummer	637689 5
GTIN	4067263112785
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Med plastisolering **upp till 1000 V** enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

DIN 7422.

OBS!:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområdet får endast **isolerade** verktyg (nr 637681 – 637689) kombineras med varandra.

Teknisk beskrivning

klinglängd oisolerad	16 mm
Längd	75 mm
sexkant	5 mm
fyrkantssfäste	3/8 tum
Drivprofil	Sexkantskruvdragare
Yta	plastisolerad
med klotf. huvud	nej
med låsring	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats

