

**PU-vävslang, blå, Längd 50 m, Slanginner-Ø (nominell bredd): 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080220 8
GTIN	7391390087850
Artikelklass	08A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang. Mycket god tålighet mot olja, lösningsmedel och icke vattenbaserade lösningar. Arbetstryck 16 bar.

Slang med polyesterfiberarmering. Temperaturområde -15 °C - 60 °C.

Teknisk beskrivning

Slanginner-Ø (nominell bredd)	8 mm
Material	PU-vävslang
Maximalt arbetstryck	16 bar
Slanglängd	50 m
Färg	blå
utvändig slang-Ø	12 mm
Produktnamnsattribut	Längd 50 m
Produktslag	Slang

Tillbehör

SäkerhetskopplingStream-Line Slanganslutning inner-Ø
(nominell bredd) 8 mm

080297 8