


**Garant****Elektronisk vridmomentprovare, maximalt vridmoment: 50Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	654413 50
GTIN	4067263152439
Artikelklass	61D

**Beskrivning****Utförande:**

För användning av mekaniska och digitala märkesmomentnycklar (inte HCT) och skruvdragare, inställning och kontroll av utlösande, visande, höger och vänstergående momentnycklar och skruvdragare.

- **Display: Stor, kontrastrikt lysande blickvinkelstabil 2,8 tum TFT-display med dubbelskala. Med minnesindikator.**
- **Minnesutrymme: 1000 mätvärden med tidsstämpel (inkl. datum och tid) och 20 konfigurera testfall.**
- **Lägen: Medlöpande visning (spår), brytpunktidentifiering (First-Peak) och visning av toppvärde (Peak-Hold).**
- **Montering: Kan fästas på plana ytor (bord, vägg etc.) med 4 skruvar (M10).**
- **3 fack för säker förvaring av adaptrar (förstoringsdel).**
- **Datautgång: Möjlig via USB-C. Uppgifterna kan exporteras som .csv-fil.**
- **Lösenordsskydd: kan användas för att skydda mot obehörig åtkomst till meny (masterlösenord) och för att säkra testfall. Dessutom kan man ställa in att fortsatt arbete efter ett ej korrekt genomfört testfall inte får ske förrän lösenordet har matats in.**
- **Varningssignalerna är optiska (färgskiftning på displayen) och akustiska (summer). Förvarningstidpunkten kan ställas in individuellt. Den akustiska varningssignalen kan avaktiveras om så önskas.**
- **Kapslingsklass IP40**

- **Språk:** Tyska, engelska, spanska, italienska, franska.
- **Fabriksinställning:** Återställning till fabriksinställningar är möjlig.
- **Visning av programversion med serienummer och datum för senaste kalibrering. Datum för nästa kalibrering kan ställas in på vridmomentprovaren.**

**Måttenheter:** Nm, lbfft, lbfin.

**Funktion:**

IP40: Skydd mot inträngande främmande föremål med  $\varnothing > 1$  mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd, och vidare finns inget skydd mot vatten.

**Noggrannhet:**

Medurs och moturs: +/- 1 %.

**leveransinnehåll:**

USB-C-datakabel (1,8 m), nätdel, landsadapter (typ A, C, G och i), överensstämmelseintyg. Inklusive stabil plastväska.

**OBS!:**

Matchande tilläggsadapter finns under nr 649550 och nr 650006.

---

## Teknisk beskrivning

mätområde	5 - 50 Nm
visarens djup	161 mm
visarens höjd	86 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
fyrkantsfäste	3/8 tum
visarens bredd	146 mm
upplösning	0,01 Nm
maximalt vridmoment	50 Nm
IP-skyddsklass	IP 40
vikt	3 kg
mätnoggrannhet vridmoment	±1 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
datautgång	USB-gränssnitt
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Kalibrering	O4
Produktslag	Testapparat för vridmoment

---

## Tjänster

Kalibrering dubbelsidig Testapparat för vridmoment/-  
sensor maximalt vridmoment 400/2 Nm

020140 400/2

DAkS-kalibrering dubbelsidig Testapparat för  
vridmoment/-sensor maximalt vridmoment 1000/2 Nm

020150 1000/2