



Sexkantshylsa 1/2 tum isolerad, nyckelvidd: 22mm



Beställningsdata

Ordernummer	643807 22
GTIN	4067263120834
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Med plastisolering **upp till 1 000 V** enligt **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

OBS!:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 volt. Inom säkerhetsområden får endast **fullisolerade** verktyg (nr 643801 – 643809) kombineras med varandra.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	22 mm
Ø utgångssidan	35 mm
Längd	59 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Yta	plastisolerad
med AS-drive-profil	nej
Produktslag	Hylsnyckelinsats

