



HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNF: 7/8-14



Beställningsdata

Ordernummer	138004 7/8-14
GTIN	4067263162483
Artikelklass	12H

Beskrivning

Utförande:

HOLEX Clever Tap:

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöpigt gängprofil. **HSS-E**

Användningsdata:

För **UNF fingängor** ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Gäng-Ø	22,23 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Varvper tum	14
totallängd L	125 mm
Norm	DIN 374
Gängtyp	UNF
Gängdjup	55,56 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Gängstigning	1,814 mm
gänga	7/8-14 UNF

Kärnhåls-Ø	20,4 mm
Antal spånspår	4
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		