

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNC: 7/16-14****Beställningsdata**

Ordernummer	133353 7/16-14
GTIN	4067263161875
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

**Användningsdata:**

För **UNC enhetliga grovgångor** ASME – B1.1.

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	6,2 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
gänga	7/16-14 UNC
totallängd L	100 mm
Varvper tum	14
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	9,4 mm
Gäng-Ø	11,11 mm
Gängstigning	1,814 mm
Gängdjup	33,33 mm

Norm	DIN 376
Gängtyp	UNC
Skärmaterial	HSS E
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		