

**HOLEX****HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNF: 5/16-24****Beställningsdata**

Ordernummer	138004 5/16-24
GTIN	4067263162414
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöp gängprofil. **HSS-E**

**Användningsdata:**

För **UNF fingängor** ASME – B1.1.

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	6,9 mm
Norm	DIN 374
gänga	5/16-24 UNF
Varvper tum	24
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	90 mm
Skaftfyrcant □	6,2 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	7,94 mm
Gängtyp	UNF

Gängstigning	1,058 mm
Gängdjup	19,85 mm
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		