

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNC: 3/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	137868 3/4-10
GTIN	4067263162391
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöppt gängprofil. **HSS-E**

**Användningsdata:**

För **UNC enhetliga grovgängor** ASME – B1.1.

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspar	4
Gäng-Ø	19,05 mm
Kärnhåls-Ø	16,5 mm
Gängdjup	47,63 mm
Varvper tum	10
Norm	DIN 376
totallängd L	125 mm
Skaftfyrkant □	11 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNC

gänga	3/4-10 UNC
Gängstigning	2,54 mm
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		