

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNF: 5/16-24****Beställningsdata**

Ordernummer	133404 5/16-24
GTIN	4067263161929
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

Användningsdata:

För **UNF enhetliga fingängor** ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Gängdjup	23,79 mm
totallängd L	90 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
gänga	5/16-24 UNF
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	7,94 mm
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Gängtyp	UNF
Gängstigning	1,058 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	6,9 mm

Varvper tum	24
Antal skär Z	3
Norm	DIN 374
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		