



HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNC: 8-32



Beställningsdata

Ordernummer	137868 8-32
GTIN	4067263162315
Artikelklass	12H

Beskrivning

Utförande:

HOLEX Clever Tap:

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöpt gängprofil. **HSS-E**

Användningsdata:

För **UNC enhetliga grovgångor** ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	4,5 mm
Gängtyp	UNC
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	3,5 mm
Gäng-Ø	4,16 mm
Norm	DIN 371
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Gängstigning	0,794 mm
gänga	8-32 UNC
Antal skär Z	3
Gängdjup	10,4 mm

Varvper tum	32
totallängd L	63 mm
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		