

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNF: 1/4-28****Beställningsdata**

Ordernummer	138004 1/4-28
GTIN	4067263162407
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöpt gängprofil. **HSS-E**

**Användningsdata:**

**För UNF fingängor** ASME – B1.1.

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	15,9 mm
Antal spånspår	3
Varvper tum	28
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	6,35 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	7 mm
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Gängtyp	UNF
Antal skär Z	3
gänga	1/4-28 UNF
Kärnhåls-Ø	5,5 mm

Gängstigning	0,907 mm
totallängd L	80 mm
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		