



## HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNC: 7/16-14



### Beställningsdata

Ordernummer	137868 7/16-14
GTIN	4067263162360
Artikelklass	12H

### Beskrivning

#### Utförande:

#### HOLEX Clever Tap:

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högklassigt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöp gängprofil. **HSS-E**

#### Användningsdata:

För **UNC enhetliga grovgångor** ASME – B1.1.

### Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	9,4 mm
totallängd L	100 mm
Antal spånspår	3
Gängtyp	UNC
gänga	7/16-14 UNC
Gängdjup	27,78 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	11,11 mm
Gängstigning	1,814 mm

Skafftyrkant □	6,2 mm
Varvper tum	14
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5 × D för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		