

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E form B, obelagd, MF: 8X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	132845 8X0,5
GTIN	4067263161622
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärganlöp gängprofil.

Teknisk beskrivning

Skaftfyrkant <input type="checkbox"/>	4,9 mm
gänga	M8×0,5
Kärnhåls-Ø	7,5 mm
Norm	DIN 374
Gängdjup	24 mm
Gängtyp	MF
Toleransklass	ISO 2 6H
Gäng-Ø	8 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	80 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E

Gängstigning	0,5 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		