

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, UNC: 6-32****Beställningsdata**

Ordernummer	133353 6-32
GTIN	4067263161813
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

Användningsdata:

För UNC enhetliga grovgångor ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Gängstigning	0,794 mm
Skafftyrkant □	3 mm
Norm	DIN 371
Gängdjup	10,53 mm
Gäng-Ø	3,51 mm
Kärnhåls-Ø	2,85 mm
gänga	6-32 UNC
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNC
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	4 mm

totallängd L	56 mm
Varvper tum	32
Serie	CleverTap
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		