

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, M: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	135255 M16
GTIN	4067263162063
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

Teknisk beskrivning

Gängdjup	40 mm
gänga	M16
Skaftdiameter D _s	12 mm
Gängstigning	2 mm
Gäng-Ø	16 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
totallängd L	110 mm
Skaftfyrkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 2 6H

Kärnhåls-Ø	14 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $2,5 \times D$ för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		