

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E form B, obelagd, MF: 14X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	132845 14X1,5
GTIN	4067263161721
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:****Med spiralspets.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärganlöp gängprofil.

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 2 6H
totallängd L	100 mm
Gäng-Ø	14 mm
Skaftdiameter D _s	11 mm
Gängstigning	1,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	42 mm
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	9 mm
Kärnhåls-Ø	12,5 mm
gänga	M14×1,5
Antal spånspår	3
Norm	DIN 374

Gängtyp	MF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		