

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E form B, obelagd, MF: 18X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	132845 18X1,5
GTIN	4067263161769
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.****HOLEX Clever Tap:**

Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärganlöp gängprofil.

**Teknisk beskrivning**

gänga	M18×1,5
Gängstigning	1,5 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 374
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Skaftfyrcant □	11 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Gäng-Ø	18 mm
Gängdjup	54 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF

Kärnhåls-Ø	16,5 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		