

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp, obelagd, MF: 16X1****Beställningsdata**

Ordernummer	136255 16X1
GTIN	4067263162223
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Brons - härdad gängprofil.

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	1 mm
gänga	M16×1
Skafftyrkant □	9 mm
Kärnhåls-Ø	15 mm
Norm	DIN 374
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
totallängd L	100 mm
Gäng-Ø	16 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Gängtyp	MF
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängdjup	40 mm

Antal skär Z	3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till $2,5 \times D$ för bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		