



## HOLEX Clever Tap maskingängtapp Form B DIN 371/376, obelagd, M: M12



### Beställningsdata

Ordernummer	131265 M12
GTIN	4067263161561
Artikelklass	12H

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Med spiralspets.

#### HOLEX Clever Tap:

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöppt gängprofil. **ISO 2 6H**

#### HSS-E

### Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	7 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	12 mm
totallängd L	110 mm
Antal spånspår	4
Gängstigning	1,75 mm
Gängtyp	M
Kärnhåls-Ø	10,2 mm
Gängdjup	24 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
gänga	M12

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
Antal skär Z	4
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		