

**HOLEX Clever Tap maskingängtapp Form B DIN 371/376, obelagd, M: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	131265 M4
GTIN	4067263161516
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:****Med spiralspets.****HOLEX Clever Tap:**

Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: bronsfärganlöppt gängprofil. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Teknisk beskrivning**

totallängd L	63 mm
Antal spånspar	3
Gängstigning	0,7 mm
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	M
Norm	DIN 371
gंगा	M4
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4,5 mm
Gängdjup	8 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm

Toleransklass	ISO 2 6H
Gäng-Ø	4 mm
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Serie	CleverTap
Produktslag	Gängtappar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu	begränsat lämplig	13 m/min	N
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	6 m/min	P
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		