

**Högmatningsfräs MFH Harrier, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/5Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	222065 63/5L
GTIN	4960664707713
Artikelklass	250

Beskrivning**Beskrivning:**

Högmatningsfräsen MFH Harrier möjliggör korta bearbetningstider tack vare höga matningsvärden med stora skärdjup. Kombinationen av konvexa eggar och spånvinkeln minskar skärkraften och minimerar vibrationstendenserna.

Användningsdata:

För högre produktivitet vid plan-, ur- och spårfräsning. Stora utkragningslängder vid rampning är inget problem tack vare den låga skärkraften.

Teknisk beskrivning

Ø D ₃	39 mm
maximalt sågdjup a _{p,max}	2 mm
totallängd L _{tot}	50 mm
Vändskärsskruv	229719 (20IP; 4,5 Nm)
Passande vändskär	SOMT..
Vändskärsstorlek	14

Skär-Ø D_c	63 mm
FästhålsØ	22 mm
maximalt skärdjup $a_{p\max}$ vid LD-geometri	5 mm
Antal skär Z	5
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{\min}	102 mm
spiralfräsning Ø D_{\max}	124 mm
Rampningslängd L för α_{\max}	38 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,54 grad
Inställningsvinkel κ	10 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229718
Spännskruv	229719